

# 416S

AUTOLAVEUSE COMPACTE DE 35 CM À CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT

La 416S est compacte, robuste et simple d'utilisation, et elle est idéale pour un nettoyage efficace dans les espaces restreints. Ses commandes intuitives, son encombrement réduit et son timon ergonomique facilitent son utilisation. La 416S est idéale pour les espaces difficiles d'accès dans les hôpitaux, les supermarchés et les bureaux.



**MANIABLE POUR LAVER LES ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS**



**UN RÉSERVOIR DE GRANDE CAPACITÉ DANS UNE MACHINE DE PETITE TAILLE**



**SIMPLICITÉ ET CONFORT D'UTILISATION**



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



**Mode ECO** réduit le niveau sonore et augmente l'autonomie



**Rangement facile** avec son timon rabattable



**Réservoir de récupération facilement amovible** pour le nettoyage et l'accès à la batterie



**Points de contact jaunes** pour faciliter la maintenance au quotidien

# À L'INTÉRIEUR DE 416S

1. Timon confortable et réglable pour une utilisation plus ergonomique
2. Moteur d'aspiration à 3 étages pour une aspiration puissante de l'eau
3. Grand réservoir de solution de 16 l
4. Le capteur parabolique suit le mouvement de la machine, pour une aspiration impeccable de l'eau
5. Carter du bloc de brosse fabriqué en matériau résistant
6. Mise en place et retrait automatique de la brosse



## DONNÉES TECHNIQUES

	416S
Tension de la batterie	24 V (2 x 12)
Type de batterie	29 Ah - AGM
Temps de fonctionnement maxi (minutes)	70
Largeur de lavage	350 mm
Vitesse de la brosse	140 tr/min
Pression de brosse	25 kg
Moteur de brosse	200 W
Rendement théorique	1 300 m <sup>2</sup> /h
Capacité du réservoir de solution	16 l
Capacité du réservoir de récupération	19 l
Puissance du moteur d'aspiration	3 étages, 295 W
Largeur du capteur	450 mm
Montée/descente du capteur	Manette
Remplacement de la lamelle du capteur	Sans outils
Traction	Tractée par l'outil
Vitesse maximale	3,5 km/h
Dimensions (L x l x H)	787 x 468 x 1.165 mm
Poids (sans batterie)	36 kg

## GARANTIE

12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre, à l'exclusion des pièces d'usure, consultez votre représentant local pour plus d'informations.